



## JESMONITE AC100 VERZÖGERUNGSMITTEL 1 KG

Retarder wurde entwickelt, um die Verarbeitungszeit aller Jesmonite-Materialien zu verlängern.

- Verlängert die Arbeitszeit von Jesmonite
- Lösungsmittel- und VOC-frei
- Version passend für Jesmonite AC730, AC830 und AC930

### Verwendung

- Fügen Sie dem flüssigen Teil von Jesmonite 2–8 Gramm Verzögerer hinzu, bevor Sie es mit der Basis mischen
- Führen Sie Tests in der Arbeitsumgebung durch, da extreme Temperaturen und Feuchtigkeit die eingestellten Zeiten beeinflussen können.

### SPECIFICHE

SKU	Verpackung
54322	1 KG

