



JESMONITE RITARDANTE AC730 - 1 KG

Retarder è progettato per estendere i tempi di lavoro di tutti i materiali Jesmonite.

- Estende i tempi di lavoro della Jesmonite
- Privo di solventi e VOC
- Versione adatta a Jesmonite AC730, AC830, AC930 e AC84

Modalità d'uso

- Aggiungere 2-8 grammi di ritardante alla parte liquida di Jesmonite prima di miscelarla con la base
- Eseguire test nell'ambiente di lavoro, poiché temperatura e umidità estreme possono influenzare i tempi impostati.

SPECIFICHE

SKU	Confezione
55713	1 KG

COLORI