



3M MONTIERTE RADIAL- BORSTENSCHLEIBE

Mit den radialen Zahnbürsten von 3M erzielen Sie schneller qualitativ hochwertige Ergebnisse. Dank des speziellen dreidimensionalen Designs der Schleifbürsten kann ein gleichmäßiges Finish erzielt werden. Durch die Überlappung von mindestens 3 bis maximal 6 Scheiben auf der Spindel haben Sie immer eine Größe, die für jeden Bedarf geeignet ist. Sie können zum Reinigen, Entoxidieren, Vorreinigen, Texturieren und Polieren verwendet werden. Obwohl die Scheiben mit Schleifmittel beladen sind, erzeugen sie nicht die klassische Hitze, die mit Gummi verbunden

ist. Hauptmerkmale

- Gefüllt mit Cubitron™ -Mineralschleifmittel, viel härter als die meisten Metalle
- Sie können verwendet werden, um Oxidation in Schmuck zu entfernen, ohne Polierpasten zu verwenden
- Ideal für Reinigungsarbeiten, insbesondere in schwer zugänglichen und sehr detaillierten Bereichen
- Empfohlen für den Einsatz auf einem Handstück mit einer Drehzahl von 15000 U/min
- Die maximal empfohlene Drehzahl beträgt 30.000 Umdrehungen pro Minute
- Der Schaftdurchmesser beträgt 2,35 mm

SPECIFICHE

SKU	Durchmesser	Getreide	Stück x Packung
53057	19 mm	220	1
53058	19 mm	400	1
53059	19 mm	800	1
53060	19 mm	1500	1
53061	19 mm	6000	1
53520	19 mm	80	1